

PHILIPS

Filament kirkas 40W
G95 E27

Smart LED


Full color -älylamppu

Jopa 470 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä

8720169165793



Ohjaus sovelluksella tai äänellä

Philips smart LED filament -lamput on tarkoitettu ihailtavaksi – ne näyttävät upeilta, vaikka valot olisi sammutettu. Mutta odotahan, kun kytket ne päälle! Nämä himmennettävät läpinäkyvät globe-lamput täyttävät huoneen miljoonilla väreillä ja valkoisen valon sävyillä lämpimästä viileään. Nauti vintage-hehkulamppujen klassisesta ulkonäöstä samalla, kun hyödynnät LED-tekniikan energiansäästöetuja. WiZ-yhteysteknologian ansiosta voit ohjata lamppuja helposti Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, kytkimellä tai äänelläsi.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeitunnistus

Valaisutilat


- Miljoonia värejä
- Sisustuslamppu

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Miljoonia värejä



Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Sisustuslamppu



Näkyvä hehkulanka on lampun koristeellinen kiintopiste, joka luo huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: G95
- Pistoike: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,065 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 74

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 47 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169165793
- Tilauskoodi: 872016916579300
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 6,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 14,2 mm
- Kokonaispituus: 14,2 mm
- Kokonaisleveys: 9,5 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Nimellisteho: 6.3

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901107
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169165793
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 10,5 cm

