

PHILIPS

Filament kirkas 40W
ST64 E27

Smart LED

Full color -älylamppu

Jopa 470 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169165816



Helppo ohjaus sovelluksella tai äänellä

Kun Edison keksi klassisen hehkulampun 1880-luvulla, hän ei olisi koskaan voinut kuvitella, mitä Philips voi tehdä niillä tänään. Nämä älykkäät LED filament -lamput näyttävät upeilta, vaikka valot olisi sammutettu, mutta todellinen taika tapahtuu, kun laitat valot päälle. Täytä huone miljoonilla väreillä ja valkoisen valon sävyillä lämpimästä viileään. Nauti vintage-hehkulamppujen klassisesta ulkonäöstä samalla, kun hyödynnät LED-tekniikan energiansäästöetuja. WiZ-yhteysteknologian ansiosta voit ohjata lamppuja helposti Wi-Fi-yhteydellä ja WiZ-sovelluksella, kytkimellä tai äänelläsi.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Valaisutilat

- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaisutilat
- Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat

Kohokohdat

Helppo asennus



WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa ilman erillistä yhdyskäytävää. Kierrä uusi älylamppu paikoilleen ja lataa WiZ-sovellus, niin kaikki on valmista!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Automatisoiva valaistus ajastuksella

Automatisoiva valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompaa rentoutua ja nukkua hyvin.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaisutilat

Luo upea tunnelma kotiisi valitsemalla lampun miljoonien värien paletista sopivin. Nauti dynaamisten valotehosteiden hienovaraisten muutosten ympäristöön luomasta hehkusta

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: ST64
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: Clear

Polttimon mitat

- Paino: 0,055 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 74 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 47 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169165816
- Tilauskoodi: 872016916581600
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiätehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 6,3 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 143 mm
- Kokonaispituus: 143 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 6.3 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901109
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
- Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169165816
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 18,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

