

PHILIPS

Lamppu 8,5 W (vastaa
60 W) A60 E27

Smart LED

Full color

Muovi

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169170933



Älykästä valaistusta arkeen

WiZ LED A60 -älylamppu tuo mukavuutta elämääsi. Voit himmentää lampun pehmeän valkoisen valon haluamaasi kirkaustasoon sovelluksella tai ääniohjauksella. Voit ajastaa valot syttymään ja sammumaan päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan ja säätää valaistusta etänä myös poissa ollessasi. WiZ-valot voi yhdistää nykyiseen Wi-Fi-verkkoosi ilman lisälaitteita.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Miljoonia värejä
- Säädettävä valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla yhdistämällä kodin virtuaaliavustajaan. Matter-yhteensopiva, voidaan yhdistää Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeitunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Miljoonia värejä

Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Säädettävä valkoinen valo

Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys

Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700/6500
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 94

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Lastenhuone
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169170933
- Tilauskoodi: 872016917093300
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 8,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 9

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 11,1 mm
- Kokonaispituus: 11,1 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 8.5

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- IP-koodi: IP20
- EPREL-rekisteröintinumero: 1421109
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Halkaisija: 60 mm
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169170933
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm

