

PHILIPS

Kapselilamppu 40
W GY6.35

LED

2700K

470 lm

15 000 h

Himmennys



8720169171046



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön välittömästi. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettut lamput.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värilämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa

valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

General

- Soveltuu korostusvalaistukseen: Ei

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: GY6.35
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 470 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1
- Valotehokkuus (nimellinen): 111

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169171046
- Tilauskoodi: 872016917104600
- Tuotteen nimi: LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC Electronic 12 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 50 mm
- Kokonaispituus: 50 mm
- Kokonaisleveys: 18 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: -
- Halkaisija: 18 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1403030
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Välkyntäarvo (PstLM): 0,4
- Kanta: GY6.35

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169171046
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,04 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm

