

# PHILIPS

Meson upotettava  
kohdevalaisin 12,5 W, 140  
mm

Upotettavat valaisimet

4 000 K

Valkoinen

8720169173781



## Miellyttävä valaistus ohutrakenteisella valaisimella

Valaise tilasi Philips EyeComfort -LED-alasvalaisimella, joka tarjoaa miellyttävän valonlähteen silmiäsi rasittamatta.

### Helppo nauttia

- Ihanteellisesti matalakattoisiin huoneisiin soveltuva, huomaamaton ja ympäristöön sulautuva valaisin.

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Vähemmän häikäisyä. Enemmän mukavuutta.

# Kohokohdat

## Soveltuu matalakattoisiin tiloihin Ohut malli

### Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 15 000 tuntiin.

## EyeComfort ja lomitettu optiikka

Lomitetun optiikan tekniikka parantaa yleistä valaistuskokemusta jokapäiväisessä elämässä. Mikrolinssitekniikka, johon on painettu 3D-kuvioita valon hajauttamiseksi, saa aikaan tasaisen valon jakautumisen,

mikä vähentää häikäisyä merkittävästi. Tämä valaistus ei ole vain pehmeän tasainen ja mukava silmille, vaan se myös jakaa valon taitavasti uudelleen, jotta valaistulla alueella on vähemmän häikäisyä.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 7 500
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 100 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 95 mA
- Tehokkuus: 76 lm/W

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,065 kg
- Aukon pituus: 12.5 cm
- Aukon leveys: 12.5 cm
- Korkeus: 3,5 cm
- Pituus: 14 cm
- Upotussyvyys: 11,7 cm
- Leveys: 14 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 140 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1300
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

8720169173781

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169173781
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg

- Korkeus: 14,1 cm
- Pituus: 4,2 cm
- Leveys: 14,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-05-04  
Versio: 0.339

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)