

PHILIPS

Kohdelamppu
50W PAR16 GU10

UltraEfficient

3 000K

375 lm

50 000 h



8720169174306



Lamppu vertaansa vailla

Philipsin LED-kohdelamput valaisevat kirkkaasti, niillä on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä, ja ne tarjoavat merkittävät energiansäästöt. Pitkäikäinen kohdelamppu on täydellinen korvaava LED-vaihtoehto 50 W:n kohdelampuille GU10-kannalla.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välikkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiin täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 375 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 178

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169174306
- Tilauuskoodi: 872016917430600
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND UE SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): A
- Teho: 2,1
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 680

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1428240

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169174306
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 13,2 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01
Versio: 0.431

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com