

PHILIPS

Bracia kohdevalaisin
4x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

2700K

Musta

ClickFix



8720169174887



Tyylikkääät LED- kohdevalaisimet valaisevat kotisi kirkkaasti.

Bracia-LED-kohdevalaisinperhe valaisee kotisi lämpimän valkoisella valolla. Laadukas ja ajaton muotoilu tarjoavat täydellisen pitkäikäisen ratkaisun. Säädettävä spottipää ja leveä keilakulma takaavat yllällisen valaistuksen joka huoneessa, niin olohuoneessa kuin myös käytävällä. Bracia-kohdevalaisimet sopivat täydellisesti myös keittiön työtasojen ja runsaasti kirkasta valoa vaativien alueiden valaisemiseen.

Helppokäyttöinen

- Säädettävä spottipää

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Säästää energiaa jopa 80 %
- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu

- Pitkä käyttöikä, laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

- Kirkas valo, tasainen valonjako

Laadukasta valoa

- EyeComfort – silmille sopiva valo

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

Säästää energiaa jopa 80 %



LED-lamput säästävät perinteisiin lamppeihin verrattuna jopa 80 % enemmän energiaa samalla valon määrällä. Kun ostat Philipsin LED-lampun, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen ledillä korvattu perinteinen lamppu pienentää heti sähkölaskua.

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia kodissasi täydellisestä tunnelmavalosta levollisin mielin vuosikausien ajan.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Pitkä käyttöikä, laadukkaat materiaalit

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Valaisimen valaisee kotisi viihtyisästi vielä monen vuoden päästäkin.

Kirkas valo, tasainen valonjako

Tällä valaisimella valaiset tilan tasaisesti nurkasta nurkkaan.

EyeComfort – silmille sopiva valo



Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkyksen, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tämä Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan se toimii tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Säädettävä – nosto ja lasku
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 149 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,06 kg
- Kokonaiskorkeus: 125 mm
- Kokonaispituus: 600 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2200
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 22
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 4

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169174887
- Nettopaino: 1,06 kg
- Bruttopaino: 1,33 kg
- Korkeus: 61 cm
- Pituus: 10,4 cm
- Leveys: 13 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.356

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com