

PHILIPS

Hehkulankalamppu
kirkas 40 W A60 E27

UltraEfficient

2700K

485 lm

50 000 h



8720169187498



UltraEfficient-lamput ovat energiatehokkaimpia LED-lamppujamme

Philips UltraEfficient LED -lamput valaisevat kauniisti, niiden käyttöikä on jopa 50 000 tuntia ja ne säästävät energiaa. Lamppua ei tarvitse vaihtaa usein ja voit nauttia EyeComfort-valosta, joka on silmille miellyttävä.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Suunniteltu kestämään pidempään ja säästämään enemmän energiaa

- Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa



UltraEfficient-LED-lamppumme ovat vähintään 50 % energiatehokkaampia kuin Philipsin vastaavat, perinteiset LED-lamput, joten säästät energiaa joka päivä.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 485 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 210

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169187498
- Tilauskoodi: 872016918749800
- Tuotteen nimi: LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A
- Teho: 2,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 104 mm
- Kokonaispituus: 104 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1442600

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169187498
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.451

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com