

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
meripihkankeltainen 40W
ST64 E27

LED


1800K

470 lm

15 000 h



8720169191235



Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset valoputket – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästää jopa 90 % energiaa

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Vintage-tyylinen LED

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää valoputkien vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Vintage (2 000 K ja 2 200 K)

Kuvittele, että saisit sekä perinteisen valaistuksen vintage-ilmeen että LED-valaistuksen edut. Philips Vintage -LED-hehkulankalamppujen avulla saat rakastamasi klassisen ilmeen ja haluamasi energiatehokkuuden. Antaa vintage-hehkulampun perinteisen värin ja hehkun. Kirkas kullanruskea lasilamppu, messinkipintainen kanta ja LED-hehkulangan retrotyyli tuovat kotisi sisustusvalaistukseen vintage-ilmettä. Kierteinen hehkulanka luo kodikkaan ja lämpimän tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoike: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 14 cm
- Leveys: 6,4 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
- Värikoodi: 818 | CCT of 1800K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 67 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169191235
- Tilauskoodi: 872016919123500
- Tuotteen nimi: LED ST64 40W 1800K
E27 NDSRT Amber 1PF

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 230 V
- Teho: 7 W
- Tehon vastaavuus: 40 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 14 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169191235
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm

