

PHILIPS

Hehkulankalamppu,
meripihkankeltainen 40W A60
E27

LED

2 200 K


470 lm

15 000 h

Himmennys



8720169191570



Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

Laadukasta valoa

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 10 vuotta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Vintage-tyylinen LED

Kohokohdat

Keskimääräinen arvioitu käyttöikä 10 950 tuntia

Jopa 10 950 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 10 vuotta.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Vintage (2 000 K ja 2 200 K)

Kuvittele, että saisit sekä perinteisen valaistuksen vintage-ilmeen että LED-valaistuksen edut. Philips Vintage - LED-hehkulankalampujen avulla saat rakastamasi klassisen ilmeen ja haluamasi energiatehokkuuden. Antaa vintage-hehkulampun perinteisen värin ja hehkun. Kirkas kullanruskea lasilamppu, messinkipintainen kanta ja LED-hehkulangan retrotyyli tuovat kotisi sisustusvalaistukseen vintage-ilmettä. Kierteinen hehkulanka luo kodikkaan ja lämpimän tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,4 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 822 | CCT of 2200K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 85 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169191570
- Tilauskoodi: 872016919157000
- Tuotteen nimi: LED A60 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 230 V
- Teho: 5,5 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,4 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1430263



Julkaisupäivä: 2025-04-02
Versio: 0.391

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com