

# PHILIPS

Hehkulankalamppu,  
meripihkankeltainen 25W B35  
E14


LED

2 200 K

250 lm

15 000 h

Himmennys



8720169191631



## Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

### Laadukasta valoa

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 10 vuotta

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

### Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Vintage-tyylinen LED

# Kohokohdat

## Keskimääräinen arvioitu käyttöikä 10 950 tuntia

Jopa 10 950 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 10 vuotta.

## Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

## Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

## Vintage (2 000 K ja 2 200 K)

Kuvittele, että saisit sekä perinteisen valaistuksen vintage-ilmeen että LED-valaistuksen edut. Philips Vintage - LED-hehkulankalampujen avulla saat rakastamasi klassisen ilmeen ja haluamasi energiatehokkuuden. Antaa vintage-hehkulampun perinteisen värin ja hehkun. Kirkas kullanruskea lasilamppu, messinkipintainen kanta ja LED-hehkulangan retrotyyli tuovat kotisi sisustusvalaistukseen vintage-ilmettä. Kierteinen hehkulanka luo kodikkaan ja lämpimän tunnelman.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 822 | CCT of 2200K
- Valotehokkuus (nimellinen): 83 lm/W

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Koristeellinen

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169191631
- Tilauuskoodi: 872016919163100
- Tuotteen nimi: LED B35 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

#### **Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 230 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 3 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

#### **Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 97 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

#### **Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1430266

#### **Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169191631
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-10  
Versio: 0.391

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)