

PHILIPS

Izso kattovalaisin
40W

Kattovalaisimet

2 700–6 500 K

Valkoinen

Himmennettävä; kaukosäädin



8720169196094



Säädä haluttu tunnelma helposti

Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit mukauttaa valaistusasetukset helposti, joustavasti ja kätevästi muutamalla kaukosäätimen painalluksella. Silmille miellyttävä valo lisää viihtyvyyttä. Luo sopiva tunnelma tarpeitasi vastaavalla valaisimella.

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Ohjaus

- Säädettävä – lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon
- Kirkkauden hallinta muistitoiminnolla
- 4 esimääritettyä valaistusasetusta
- Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.
- Seinälle kiinnitettävä kauko-ohjain

Kohokohdat

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Säädettävä – lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon

Säädettävän valaistuksen avulla voit muuttaa valon väriä mielialasi tai toimintasi mukaan. Lämmin valkoinen sopii ihanteellisesti rentoutumiseen, viileä päivänvalo taas virkistävään keskittymiseen.

Kirkkauden hallinta muistitoiminnolla

Muistaa haluamasi kirkkaustason.

4 esimääritettyä valaistusasetusta

Voit nauttia helposti eri tunnelmista esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tällä kaukosäätimellä voit kytkeä valot päälle ja pois sekä muuttaa kirkkaus- ja väriasetuksia jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Seinälle kiinnitettävä kauko-ohjain

Toimitukseen sisältyvällä kiinnikkeellä voit asentaa kauko-ohjaimen minne tahansa, missä tarvitset lisäkytkimen – ilman johtoja.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 107

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Etäohjaus

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 210 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,1 kg
- Kokonaiskorkeus: 70 mm
- Kokonaispituus: 470 mm
- Kokonaisleveys: 470 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 470 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4300
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169196094
- Nettopaino: 1,07 kg
- Bruttopaino: 1,84 kg
- Korkeus: 8,6 cm
- Pituus: 55,3 cm
- Leveys: 55,8 cm

