

# PHILIPS

## Wincel kattovalaisin 40W

Kattovalaisimet

2 700–6 500 K

Valkoinen

Himmennettävä; kaukosäädin



8720169196131



## Säädä haluttu tunnelma helposti

Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit mukauttaa valaistusasetukset helposti, joustavasti ja kätevästi muutamalla kaukosäätimen painalluksella. Silmille miellyttävä valo lisää viihtyvyyttä. Luo sopiva tunnelma tarpeitasi vastaavalla valaisimella.

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

### Ohjaus

- Säädettävä – lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon
- Kirkkauden hallinta muistitoiminnolla
- 4 esimääritettyä valaistusasetusta
- Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.
- Seinälle kiinnitettävä kauko-ohjain

# Kohokohdat

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Säädettävä – lämpimästä valkoisesta viileään päivänvaloon

Säädettävän valaistuksen avulla voit muuttaa valon väriä mielialasi tai toimintasi mukaan. Lämmin valkoinen sopii ihanteellisesti rentoutumiseen, viileä päivänvalo taas virkistävään keskittymiseen.

## Kirkkauden hallinta muistitoiminnolla

Muistaa haluamasi kirkkaustason.

## 4 esimääritettyä valaistusasetusta

Voit nauttia helposti eri tunnelmista esimääritetyillä valaistusasetuksilla.

## Valaistusasetuksia voidaan säätää helposti kaukosäätimellä jopa 10 metrin etäisyydeltä.

Tällä kaukosäätimellä voit kytkeä valot päälle ja pois sekä muuttaa kirkkaus- ja väriasetuksia jopa 10 metrin etäisyydeltä.

## Seinälle kiinnitettävä kauko-ohjain

Toimitukseen sisältyvällä kiinnikkeellä voit asentaa kauko-ohjaimen minne tahansa, missä tarvitset lisäkytkimen – ilman johtoja.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Pyöreä
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 107 lm/W

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Kaukosäädin

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 210 mA

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

#### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,3 kg
- Kokonaiskorkeus: 70 mm
- Kokonaispituus: 478 mm
- Kokonaisleveys: 478 mm

#### Huolto

- Takuu: 5 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Halkaisija: 478 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4300
- Valon väri: 2700–6500
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169196131
- Nettopaino: 1,19 kg
- Bruttopaino: 2,01 kg
- Korkeus: 9,1 cm
- Pituus: 56,3 cm
- Leveys: 57 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17  
Versio: 0.350

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpivunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)