

PHILIPS

Lamppu 60 W A60
E27 x3

Älyvalaistus

Full color -älylamppu

Jopa 806 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169204423



Älykästä valaistusta arkeen

Philipsin LED-lamput tarjoavat helpon ratkaisun värivalikoiman saamiseksi haluamaasi käyttötarkoitukseen. Lamput ovat kauniita, pitkäikäisiä ja energiaa säästäviä. Tyylikkään muotoilun ansiosta tämä lamppu on täydellinen korvaamaan perinteiset lamput.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella
- Vapauta kätesi ääniohjauksella

Älykkäät ominaisuudet

- Valmiit hyvinvointiominaisuudet
- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Valaisutilat

- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset
- Lämpimästä viileän valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat

Kohokohdat

Helppo asennus



WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa ilman erillistä yhdyskäytävää. Kierrä uusi älylamppu paikoilleen ja lataa WiZ-sovellus, niin kaikki on valmista!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella. Näin sinun ei tarvitse huolehtia, jos olet jättänyt valot päälle kotoa poistuessasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin.

Vapauta kätesi ääniohjauksella



Ohjaa valoja äänelläsi ottamalla käyttöön Google- tai Alexa-integraatio tai lisäämällä älyvalot Siri-pikakomentoihin.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmiksi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompi rentoutua ja nukkua hyvin.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset



Valitse miljoonien valovärien paletista ja luo upea tunnelma kotiisi. Nauti dynaamisten valotehosteiden hehkusta ja hienovaraisista eroista.

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeän lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Langaton himmennys

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,2 cm
- Paino: 0,195 kg
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2200-6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA
- Tehokkuus: 94 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169204423
- Tilauskoodi: 872016920442300
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 8,5 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,2 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877826
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169204423
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 18 cm

