

PHILIPS

Lamppu 60 W A60
E27 x3

Smart LED

Full color -älylamppu

Jopa 806 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169204423



Älykästä valaistusta arkeen

Philipsin LED-lamput tarjoavat helpon ratkaisun värivalikoiman saamiseksi haluamaasi käyttötarkoitukseen. Lamput ovat kauniita, pitkäikäisiä ja energiaa säästäviä. Tyylikkään muotoilun ansiosta tämä lamppu on täydellinen korvaamaan perinteiset lamput.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Miljoonia värejä
- Säädetty valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus

Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla yhdistämällä kodin virtuaaliavustajaan. Matter-yhteensopiva, voidaan yhdistää Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeitunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Miljoonia värejä

Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Säädettävä valkoinen valo

Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys

Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 94

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Lastenhuone
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169204423
- Tilauskoodi: 872016920442300
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 8,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 9

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 11,1 mm
- Kokonaispituus: 11,1 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 8.5

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- IP-koodi: IP20
- EPREL-rekisteröintinumero: 2546660
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Halkaisija: 60 mm
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169204423
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 18 cm

