

PHILIPS

LED-putki EM T8

LED

600 mm

3 000 K

G13



8720169204904



Kestävä ja laadukas LED-työvalaistus

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 60 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 35 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 35 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu toimimaan sähkömagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Säästää yli 60 % energiaa loisteputkiin verrattuna
Pitkä 35 000 tunnin käyttöikä
Yhteensopiva sähkömagneettisen liitälaitteen kanssa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 200 000
- Nimelliskäyttöikä: 35 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 240 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 850 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 106 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169204904
- Tilauskoodi: 872016920490400
- Tuotteen nimi: LED T8 600mm 8W G13 WH HO 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC 220–240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 604 mm
- Kokonaispituus: 604 mm
- Kokonaisleveys: 28 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1827709
- Liitälaitteiden yhteensopivuus: EM
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? Yes

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169204904
- Nettopaino: 0,12 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 3,1 cm
- Pituus: 66,8 cm
- Leveys: 3,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.485

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com