

PHILIPS

LED-putki EM T8

UltraEfficient

1 200 mm

4000 K

G13 ROT



8720169204966



Kestävä LED-työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 70 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 50 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu toimimaan sähkömagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Säästää yli 70 % energiaa loisteputkiin verrattuna

Jopa 50 000 tunnin käyttöikä
Yhteensopiva sähkömagneettisen liitälaitteen kanssa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13 ROT
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 121,3 cm
- Leveys: 2,8 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 200 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 160 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 2500 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K

Yleistä

- Hyväksyntämerkit: RoHS-direktiivin mukainen, CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti, ENEC-sertifikaatti
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 185 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169204966
- Tilauskoodi: 872016920496600
- Tuotteen nimi: LED T8 1200mm 13.5W G13 CW EELB 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220-240 V
- Virrankulutus: 13,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 14

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 121,3 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- Liitälaitteiden yhteensopivuus: EM

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169204966
- Nettopaino: 0,22 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 127,7 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 3,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-06-13
Versio: 0.460

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com