

PHILIPS

LED-putki EM T8

UltraEfficient

1 500 mm

4000 K

G13 ROT



8720169205000



Kestävä LED-työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 70 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 50 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu toimimaan sähkömagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Säästää yli 70 % energiaa loisteputkiin verrattuna

Jopa 50 000 tunnin käyttöikä

Yhteensopiva sähkömagneettisen liitännälaitteen kanssa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13 ROT
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 200 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 160 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 3700 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 185 lm/W

Yleistä

- Hyväksyntämerkit: RoHS-direktiivin mukainen, CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti, ENEC-sertifikaatti
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169205000
- Tilauskoodi: 872016920500000
- Tuotteen nimi: LED T8 1500mm 20W G13 CW EELB 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220–240 V
- Virrankulutus: 20
- Energiankulutus kWh/1000 h: 20

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 1 514 mm
- Kokonaispituus: 1 514 mm
- Kokonaisleveys: 28 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: EM

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169205000
- Nettopaino: 0,27 kg
- Bruttopaino: 0,33 kg
- Korkeus: 157,7 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 3,1 cm

