

# PHILIPS

## LED-putki EM T8

UltraEfficient

1 500 mm

6500 K

G13 ROT



8720169205024



# Kestävä LED-työpistevalaistus ja erinomainen valon laatu

Philips LED-valoputki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-valoputki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 70 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 50 vuotta.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu toimimaan sähkömagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

**Säästää yli 70 % energiaa loisteputkiin verrattuna**

**Jopa 50 000 tunnin käyttöikä**

**Yhteensopiva sähkömagneettisen liitäntälaitteen kanssa**

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T8
- Pistoke: G13 ROT
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 200 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 160 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 6500 K
- Valovirta: 3700 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värikoodi: 865 | CCT of 6500K
- Valotehokkuus (nimellinen): 185 lm/W

## Yleistä

- Hyväksyntämerkit: RoHS-direktiivin mukainen, CE-merkintä, KEMA Keur -sertifikaatti, ENEC-sertifikaatti
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169205024
- Tilauskoodi: 872016920502400
- Tuotteen nimi: LED T8 1500mm 20W G13 CDL EELB 1CT/4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: 220–240 V
- Virrankulutus: 20
- Energiankulutus kWh/1000 h: 20

## Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 1 514 mm
- Kokonaispituus: 1 514 mm
- Kokonaisleveys: 28 mm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: EM

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169205024
- Nettopaino: 0,27 kg
- Bruttopaino: 0,33 kg
- Korkeus: 157,7 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 3,1 cm

