

PHILIPS

Kynttilälamppu 40
W C37 E14 x3

Smart LED

Full color -älylamppu

Jopa 470 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169210318



Älykästä valaistusta arkeen

Lisää lämpimän tai viileän valkoista valoa kattokruunuihin Philipsin Smart LED 14 -älylamppulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeen tunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Miljoonia värejä
- Säädetty valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla yhdistämällä kodin virtuaaliavustajaan. Matter-yhteensopiva, voidaan yhdistää Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeitunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Miljoonia värejä

Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Säädettävä valkoinen valo

Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys

Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: C37
- Pistoke: E14
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,045 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169210318
- Tilauskoodi: 872016921031800
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W C37 E14
922-65 RGB 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.48
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 11,6 mm
- Kokonaispituus: 11,6 mm
- Kokonaisleveys: 3,9 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Nimellisteho: 4.9

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877837
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169210318
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,22 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 14 cm

