

# PHILIPS

Kynttilälamppu 40  
W C37 E14 x3

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Jopa 470 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169210332



## Älykästä valaistusta arkeen

Tuo kattokruunuihin säädettävää älyvaloa missä tahansa lämpimän tai viileän valkoisen sävyssä WiZ E14 -kynttilälamppulla. Himmennä ja kirkasta valoa WiZ-sovelluksella tai ääniohjauksella tai käytä esiasetettuja valaistusasetuksia Wi-Fi-kokoonpanoissa.

### Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

### Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeitunnistus
- Älykkäät automaatiot

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

### Valaisutilat

- Säädettävä valkoinen valo
- Tehokas himmennys

# Kohokohdat

## Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

## Älykäs ohjaus

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla yhdistämällä kodin virtuaaliavustajaan. Matter-yhteensopiva, voidaan yhdistää Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

## Älykkäät automaatiot

Ajasta valot toimimaan rutiiniesi mukaan, syttymään automaattisesti aamulla tai sammumaan, kun kukaan ei ole kotona.

## Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## Säädettävä valkoinen valo

Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

## Tehokas himmennys

Himmenna valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: C37
- Pistoke: E14
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

## Polttimon mitat

- Paino: 0,045 kg

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

**Valon ominaisuudet**

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

**Yleistä**

- EyeComfort: Kyllä

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 40 mA

**Pakkauksen tiedot**

- EAN: 8720169210332
- Tilauskoodi: 872016921033200
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT/6

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,9
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 11,6 mm
- Kokonaispituus: 11,6 mm
- Kokonaisleveys: 3,9 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Nimellisteho: 4.9

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901099
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169210332
- Nettopaino: 0,41 kg
- Bruttopaino: 0,49 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 14 cm

