

PHILIPS

Spotti 50 W PAR16
GU10 x3

Älyvalaistus

Full color -älylamppu

Jopa 345 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169210356



Älykästä valaistusta arkeen

Lisää epäsuoraa ja säädettävää lämmintä tai viileää valkoista älyvaloa upotettaviin valaisimiin ja kohdevalaisimiin Philipsin Smart LED GU10 -älylamppulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennoilla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella
- Vapauta kätesi ääniohjauksella

Älykkäät ominaisuudet

- Valmiit hyvinvointiominaisuudet
- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Valaisutilat

- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset
- Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella. Näin sinun ei tarvitse huolehtia, jos olet jättänyt valot päälle kotoa poistuessasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin.

Vapauta kätesi ääniohjauksella




Ohjaa valoja äänelläsi ottamalla käyttöön Google- tai Alexa-integraatio tai lisäämällä älyvalot Siri-pikakomentoihin.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompi rentoutua ja nukkua hyvin.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla



Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset



Valitse miljoonien valovärien paletista ja luo upea tunnelma kotiisi. Nauti dynaamisten valotehosteiden hehkusta ja hienovaraisista eroista.

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pistoke: GU10
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Himmennettävä: Langaton himmennys

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,8 cm
- Paino: 0,15 kg
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2200-6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA
- Tehokkuus: 73 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169210356
- Tilauskoodi: 872016921035600
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 4,7 W
- Tehon vastaavuus: 50 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,8 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 550 cd
- Mitoitusteho: 4.7 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone

