

PHILIPS

Spotti 50 W PAR16
GU10 x3

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Jopa 345 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169210370



Älykästä valaistusta arkeen

Lisää epäsuoraa ja säädettävää lämmintä tai viileää valkoista älyvaloa upotettaviin valaisimiin ja kohdevalaisimiin Philipsin Smart LED GU10 -älylamppulla. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennoilla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella
- Vapauta kätesi ääniohjauksella

Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Valmiit hyvinvointiominaisuudet
- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Valaisutilat

- Lämpimästä viileän valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella, joten voit halutessasi esimerkiksi tarkistaa, ovatko valot jääneet päälle kotoa poistuttuasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.

Vapauta kätesi ääniohjauksella



Ohjaa valoja äänelläsi ottamalla käyttöön Google- tai Alexa-integraatio tai lisäämällä älyvalot Siri-pikakomentoihin.

Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompi rentoutua ja nukkua hyvin.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pistoke: GU10
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,15 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥90
- Värlämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 73 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169210370
- Tilauskoodi: 872016921037000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Virrankulutus: 4,7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 58 mm
- Kokonaispituus: 58 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 550 cd
- Mitoitusteho: 4.7 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
- Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

