

PHILIPS

Lamppu 60 W A60
E27 x3

Smart LED

Tunable white -älylamppu


Jopa 806 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä



8720169210394



Älykästä valaistusta arkeen

Philipsin LED-lamput tarjoavat helpon ratkaisun värivalikoiman saamiseksi haluamaasi käyttötarkoitukseen. Lamput ovat kauniita, pitkäikäisiä ja energiaa säästäviä. Tyylikkään muotoilun ansiosta tämä lamppu on täydellinen korvaamaan perinteiset lamput.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella
- Vapauta kätesi ääniohjauksella

Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Valmiit hyvinvointiominaisuudet
- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Valaisutilat

- Lämpimästä viileän valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat

Kohokohdat

Helppo asennus



WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa ilman erillistä yhdyskäytävää. Kierrä uusi älylamppu paikoilleen ja lataa WiZ-sovellus, niin kaikki on valmista!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella, joten voit halutessasi esimerkiksi tarkistaa, ovatko valot jääneet päälle kotoa poistuttuasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.

Vapauta kätesi ääniohjauksella



Ohjaa valoja äänelläsi ottamalla käyttöön Google- tai Alexa-integraatio tai lisäämällä älyvalot Siri-pikakomentoihin.

Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

Valmiit hyvinvointiominaisuudet

Käytä WiZ-sovelluksen valmiita hyvinvointiominaisuuksia ja noudata vuorokausirytmisi parhaiten sopivaa valaistusmallia vuorokauden aikana. WiZ huolehtii siitä, että saat kirkasta päivänvaloa silloin, kun sinun on oltava energinen ja keskittynyt, ja vaihtaa valon vähitellen lämpimän valkoiseksi, jotta sinun on helpompaa rentoutua ja nukkua hyvin.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Lämpimästä viileään valkoiseen säädettävä valo ja esimääritetyt valotilat



Valittavanasi on laaja skaala valkoisen valon eri sävyjä, aina virkistävän viileästä pehmeään lämpimään. Esimääritettyjen valotilojen avulla voit luoda haluamasi tunnelman, vaikkapa keskittymistä tai rentoutumista varten.

Tekniset tiedot

Polttimen ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoike: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimen mitat

- Paino: 0,195 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädetty valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169210394
- Tilauskoodi: 872016921039400
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Virrankulutus: 8 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 122 mm
- Kokonaispituus: 122 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
- Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169210394
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,32 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 18 cm

