

PHILIPS

Filament 60 W E27

Smart LED

2700-4000

Jopa 903 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai äänellä

8720169241435



Älykästä valaistusta jokaiseen päivään

Philips Smart LED Ultra Efficient A60 -lamppu on energiatehokkain älylamppumme. Tämä A-luokan älylamppu kuluttaa 40 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput tai LED-älylamput. Kätevä langaton himmennys ja järjestelmän Wi-Fi-pohjaisuus tekevät valojen ohjaamisesta helppoa. Erillistä himmennintä ei tarvita! Kun haluat siirtyä älyvalaistukseen, tästä kannattaa aloittaa. Philips Smart LED Ultra Efficient -lampulla on luokkansa paras energiatehokkuus ja älykkäät lisäominaisuudet, joita voit hyödyntää juuri sinun tarpeisiisi.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Valaisutilat


- Sisustuslamppu

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Sisustuslamppu



Näkyvä hehkulanka on lampun koristeellinen kiintopiste, joka luo huoneeseen tunnelmaa myös silloin, kun valot ovat sammutettuina.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoike: E27
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,055 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 51 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–4000 K
- Valon väriluokka: Säädettyä valkoinen
- Valovirta: 903 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 210

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 42 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169241435
- Tilauskoodi: 872016924143501
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.48
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): A
- Teho: 4,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 12,7 mm
- Kokonaispituus: 12,7 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 50 000
- Valovirran mitoitusarvo: 903 lm
- Nimellisteho: 4.3

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1901110
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169241435
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

