

PHILIPS

Lamppu

LED

13–100 W

E27

Viileän valkoinen



8720169253155



Viimeisimmät LED-lamput koteihin

Uusimmilla LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen kotiin. Ratkaisu säästää energiaa heti asennuksesta alkaen, ja polttimoita tarvitsee vaihtaa entistä harvemmin. Ja mikä parasta, valaistuksen laatu pysyy ennallaan.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan.
- Ei sisällä elohopeaa

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä

vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Ei ultraviolettia- tai infrapunasäteilyä

Valokeila ei sisällä infrapunaa, joten se ei säteile lämpöä. Ultraviolettivalon puuttuminen puolestaan tarkoittaa, että tämän valon alla kankaat ja esineet eivät haalistu.

Ei sisällä elohopeaa



Tuote ei sisällä elohopeaa, joten sen voi hävittää vaarattomana jätteenä. Näin teet tilastasi kestävämmän helpolla tavalla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 180 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Valovirta: 1521 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 840 | CCT of 4000K
- Valotehokkuus (nimellinen): 117 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169253155
- Tilauskoodi: 872016925315500
- Tuotteen nimi: LED 100W A60 E27 CW FR ND 1PF/6 DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.54
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 100 W
- Virrankulutus: 13 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 13

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 120 mm
- Kokonaispituus: 120 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169253155
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,06 kg
- Korkeus: 14,9 cm
- Pituus: 6,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.370

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com