

PHILIPS

Bustan
ulkoseinävalaisin 3,8W

Ulkovalaisimet

2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



8720169257252



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta kestävällä tavalla

Philips Bustan Ultra Efficient -ulkovalaisimissa on hyödynnetty uutta tekniikkaa, joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, jätettä ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli kaksi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla, ja se käyttää 50 % vähemmän energiaa. Planeettamme tarvitsee juuri tätä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia
- Huipputehokas
- Säästää energiaa jopa 80 %

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Tehokasta valoa

8720169257252

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)


Kohokohdat

Käyttöikä jopa 50 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Huipputehokas



Kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin Philipsin vastaavat tavalliset LED-valaisimet.

Säästää energiaa jopa 80 %



LED-lamput säästävät perinteisiin lamppuihin verrattuna jopa 80 % enemmän energiaa samalla valon määrällä. Kun ostat Philipsin LED-lampun, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen ledillä korvattu perinteinen lamppu pienentää heti sähkölaskua.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaite).

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tehokasta valoa

Tämä Philips-ulkovalaisin valaisee tehokkaasti koko puutarhan tai terassin.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 4,3

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,52 kg
- Kokonaiskorkeus: 90 mm
- Kokonaispituus: 220 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 800
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: B
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169257252
- Nettopaino: 0,52 kg
- Bruttopaino: 0,56 kg
- Korkeus: 22,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 9,9 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.314

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com