

PHILIPS

Camill
aurinkokennovalaisin 1,4

Ulkovalaisimet

3 000K

Musta

Liiketunnistin;aurinkoenergia;ve
sitiivis



8720169263871



Energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Anna ulkoseinällesi perinteinen ilme Philipsin mustalla ulkokäyttöön sopivalla LED-seinävalaisimella. Sen hajautettu, kirkas valo sopii erinomaisesti myös sisäänkäynnin valaisuun. Valaisimen retromuotoilu antaa pihalle tyylikkään ilmeen.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia
- Ultra Efficient Solar

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erytisominaisuudet

- Dual-Brightness-valo
- Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita




Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Käyttöikä jopa 50 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaistuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Ultra Efficient Solar



Philips Ultra Efficient Solar -järjestelmän ansiosta nämä valaisimet valaisevat jopa 35 tuntia täyteen ladatulla akulla. Nauti kirkkaasta valosta koko yön, jopa huonoissa tai pilvisissä sääolosuhteissa.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Dual-Brightness-valo


Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin



Sisäänrakennetun liiketunnistimen ansiosta valaistus syttyy automaattisesti päälle, kun palaat kotiin pimeän jälkeen, tai syttyvät vierailijoiden saapuessa. Ainutlaatuinen hämäräominaisuus syyttää valot automaattisesti, kun ulkona tulee pimeää – täydellinen pitkiin kesäiltoihin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka väriämpötila on 3 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 1,4

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,48 kg
- Kokonaiskorkeus: 205 mm
- Kokonaispituus: 190 mm
- Kokonaisleveys: 140 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Valkoinen valo
- Verkkovirta: 4 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähte vaihdettavissa: Kyllä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169263871
- Nettopaino: 0,48 kg
- Bruttopaino: 0,7 kg
- Korkeus: 24 cm
- Pituus: 16,5 cm
- Leveys: 15 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.385

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com