

PHILIPS

Vapora
aurinkokennovalaisin 1,5

Ulkovalaisimet

2700K

Musta

Liiketunnistin; aurinkoenergia; ve
sitiivis



8720169265721



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta kestävällä tavalla

Philips Vapora -pylväsvalaisin on luotettava aurinkokennovalaisin, joka on pitkäikäinen, auttaa vähentämään energiankulutusta ja tukee kestävä kehityksen tavoitteita.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Aurinkoenergia

Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita

Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Aurinkoenergia

Philips-aurinkokennovalaisimet on suunniteltu hyödyntämään auringosta saatua energiaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta valo kestää pidempään. Koska valaisimet eivät kuluta sähköä, pienennät sähkölaskua ja osallistut samalla ympäristön suojeluun.

Erittäin laadukas LED-valaisin


Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas materiaali

Philips-ulkovalaisimissa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä

Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka väriämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Hämärästä aamunkoittoon, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 1,5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,305 kg
- Kokonaiskorkeus: 540 mm
- Kokonaispituus: 130 mm
- Kokonaisleveys: 130 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 200
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: 3,3 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169265721
- Nettopaino: 0,31 kg
- Bruttopaino: 0,47 kg
- Korkeus: 28,4 cm
- Pituus: 13,7 cm
- Leveys: 16,4 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.313

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com