

# PHILIPS

Kylis ulkoseinävalaisin  
25W GU10 (ei sisällä  
lamppua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lamppua

Musta

Vesitiivis



8720169266551



## Nauti kauniista, valoisasta pihasta

Tämä trendikäs ulkovalaisin luo puutarhaan juuri toivomasi tunnelman.

### Helppokäyttöinen

- Ei sisällä lamppua

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse ulkoseinävalaisimet

### Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

# Kohokohdat

## Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

## Valitse ulkoseinävalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

## Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,45 kg
- Kokonaiskorkeus: 118 mm
- Kokonaispituus: 90 mm
- Kokonaisleveys: 78 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 220–240 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sovellettavissa
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 25
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

#### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169266551
- Nettopaino: 0,45 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 13 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.303

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)