

PHILIPS

Laven
pylväsvalaisin 6W

Ulkovalaisimet

2700K

Musta

Vesitiivis



8720169266674



Nauti kauniista, valoisasta pihasta

Tämä trendikäs ulkovalaisin luo puutarhaan juuri toivomasi tunnelman. Saatavilla joko lämpimän tai viileän valkoisella valolla.

Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Erittäin laadukas LED-valaisin

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se sytty nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämytiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämytilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämytilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämytila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämytila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,73 kg
- Kokonaiskorkeus: 500 mm
- Kokonaispituus: 100 mm
- Kokonaisleveys: 100 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 720
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: 220–240 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169266674
- Nettopaino: 0,73 kg
- Bruttopaino: 0,99 kg
- Korkeus: 51,5 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 11 cm

