

PHILIPS

Nightingale
ulkoseinävalaisin 35W
GU10 (ei sisällä lampua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lampua

Musta

Vesitiivis



8720169266834



Nauti kauniista, valoisasta pihasta

Tämä trendikäs ulkovalaisin luo puutarhaan juuri toivomasi tunnelman.

Helppokäyttöinen

- Ei sisällä lampua

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Moderni ulkovalaistus

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erytisominaisuudet

- Ylä- ja alavallo

Kohokohdat

Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Moderni ulkovalaistus

Vaikuttavien, rohkeiden ja minimalististen Philips-ulkovalaisimien moderni tyyli on täydellinen lisä pihaille ja pihapoluille.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkutiloihin. Valaisimen IP44-luokitus

tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Ylä- ja alavalalo

Tämän Philips-ulkovalaisimen ylä- ja alavalolla luot täydellisen tunnelman puutarhaasi tai terassillesi.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,6 kg
- Kokonaiskorkeus: 160 mm
- Kokonaispituus: 96 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm
- Upottetavan valaisimen asennusaukko: 3.5 cm x 0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 220–240 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sovellettavissa
- Kanta/kupu: GU10
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169266834
- Nettopaino: 0,6 kg
- Bruttopaino: 0,64 kg
- Korkeus: 17,8 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.426

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com