

# PHILIPS

Radii aurinkokennovalais  
1,3W

Ulkovalaisimet

3 000K

Musta

Linkitettävä;liiketunnistin;aurinkoenergia;vesitiivis



8720169267176



## Kaikkien aikojen energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan, ulkokäyttöön tarkoitetun LED-aurinkokennovalaisimen, jonka uusi tekniikka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

### Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Tehokas aurinkoenergia

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse ulkoseinävalaisimet

### Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

8720169267176

**Laadukasta valoa**

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)


# Kohokohdat

## Johdotusta ei tarvita



Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

## Tehokas aurinkoenergia



Philipsin tehokkaan aurinkoenergiajärjestelmän ansiosta nämä valaisimet valaisevat jopa 40 tuntia täyteen ladatulla akulla. Nauti kirkkaasta valosta koko yön, jopa huonoissa tai pilvisissä sääolosuhteissa.

## Valitse ulkoseinävalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu




Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

## Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka värielämpötila on 3 000 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Linkitettävä, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

## Tehonkulutus

- Teho: 1,3

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,74 kg
- Kokonaiskorkeus: 192 mm
- Kokonaispituus: 240 mm
- Kokonaisleveys: 175 mm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Valkoinen valo
- Verkkovirta: 4 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169267176
- Nettopaino: 0,74 kg
- Bruttopaino: 1,13 kg
- Korkeus: 27 cm
- Pituus: 20 cm
- Leveys: 20 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.267

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)