

PHILIPS

Radii aurinkokennovalais
1,3W

Ulkovalaisimet

3 000K

Musta

Linkitettävä;liiketunnistin;aurinkoenergia;vesitiivis



8720169267213



Kaikkien aikojen energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan, ulkokäyttöön tarkoitetun LED-aurinkokennovalaisimen, jonka uusi tekniikka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Tehokas aurinkoenergia

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Valitse pylväsvalaisimet pihalle

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

8720169267213

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)


Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita



Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Tehokas aurinkoenergia



Philipsin tehokkaan aurinkoenergiajärjestelmän ansiosta nämä valaisimet valaisevat jopa 40 tuntia täyteen ladatulla akulla. Nauti kirkkaasta valosta koko yön, jopa huonoissa tai pilvisissä sääolosuhteissa.

Valitse pylväsalaisimet pihalle

Tuo ulkotilojen parhaat puolet esiin tällä oylväsalaisimella, joka soveltuu täydellisesti puutarhaan, terassille tai pihatielle.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu




Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka värielämpötila on 3 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Linkitettävä, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,912 kg
- Kokonaiskorkeus: 600 mm
- Kokonaispituus: 175 mm
- Kokonaisleveys: 175 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250
- Valon väri: 3 000 K
- Verkkovirta: 4 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Vaihtolampun enimmäisteho: 1,3
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169267213
- Nettopaino: 0,91 kg
- Bruttopaino: 1,41 kg
- Korkeus: 63 cm
- Pituus: 20 cm
- Leveys: 20 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.259

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com