

# PHILIPS

Purex  
pylväsvalaisin 1,5W

Ulkovalaisimet

2700K

Musta

Matalajännite;vesitiivis



8720169269231



## Ulkovalaisin, jonka käyttöönotto on helppoa - kytke, yhdistä, ja nauti

Voit asentaa Philips GardenLink -valikoiman matalajännitevalaisimet ulkotiloihin itse helposti ja turvallisesti. Yhdistä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen ja kytke se tavalliseen pistorasiaan. Voit lisätä valaisimia ja vaihtaa niiden paikkoja mielesi mukaan. Käyttöönotto on helppoa, ja matalajännitteen ansiosta sinulle, lapsillesi tai lemmikeillesi ei aiheudu vaaraa.

### Helppokäyttöinen

- Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa
- Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

### Turvallinen

- 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 20 000 tuntia

8720169269231

**Laadukasta valoa**

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

# Kohokohdat

## Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa

Jokaisessa GardenLink-valaisimessa on sama Twist & Lock -liitin helppoa asennusta ja liittämistä varten. Voit siirtää valaisimia ja lisävarusteita tarpeen mukaan, jotta saat valoa pihan jokaiselle alueelle.

## Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Erittäin helppo asentaa ja liittää muihin tuotteisiin Twist & Lock -liittimillä. Kytke valaisimet ja nauti!

## 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Pienjännitteiset (24 V) valot voi asentaa turvallisesti itse ilman sähköiskun vaaraa – sähköasentajaa ei tarvita.

## Käyttöikä jopa 20 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 20 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalalaistuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

## Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämpötila on 2 700 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 325
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2700 K

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- Lisäominaisuudet: Matalajännite, Vettä hylkivä

**Tehonkulutus**

- Teho: 1,5

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,38 kg
- Kokonaiskorkeus: 530 mm
- Kokonaispituus: 60 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 180
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: DC, MAX 24 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169269231
- Nettopaino: 0,38 kg
- Bruttopaino: 0,49 kg
- Korkeus: 54,7 cm
- Pituus: 7,7 cm
- Leveys: 7,7 cm

