

PHILIPS

Jatkojohto
ulkokäyttöön 10 m

Ulkovalaisimet

GardenLink

Musta

Matalajännite;vesitiivis



8720169269354



Ulkovalaisin, jonka käyttöönotto on helppoa - kytke, yhdistä, ja nauti

Voit asentaa Philips GardenLink -valikoiman matalajännitevalaisimet ulkotiloihin itse helposti ja turvallisesti. Yhdistä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen ja kytke se tavalliseen pistorasiaan. Voit lisätä valaisimia ja vaihtaa niiden paikkoja mielesi mukaan. Käyttöönotto on helppoa, ja matalajännitteen ansiosta sinulle, lapsillesi tai lemmikeillesi ei aiheudu vaaraa.

Helppokäyttöinen

- Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa
- Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Turvallinen

- 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Kohokohdat

Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa

Jokaisessa GardenLink-valaisimessa on sama Twist & Lock -liitin helppoa asennusta ja liittämistä varten. Voit siirtää valaisimia ja lisävarusteita tarpeen mukaan, jotta saat valoa pihan jokaiselle alueelle.

Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Erittäin helppo asentaa ja liittää muihin tuotteisiin Twist & Lock -liittimillä. Kytke valaisimet ja nauti!

24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Pienjännitteiset (24 V) valot voi asentaa turvallisesti itse ilman sähköiskun vaaraa – sähköasentajaa ei tarvita.

Laadukas materiaali

Philips GardenLink -jatkojohdossa on käytetty laadukkaita materiaaleja. Vankkarakenteinen ja kestävä tuote on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: PVC

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- Lisäominaisuudet: Matalajännite, Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,4 kg
- Kokonaiskorkeus: 20 mm
- Kokonaispituus: 10 000 mm
- Kokonaisleveys: 20 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: Ei sovellettavissa
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP67
- Turvallisuusluokka: –

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169269354
- Nettopaino: 0,4 kg
- Bruttopaino: 0,45 kg
- Korkeus: 13,7 cm
- Pituus: 10,2 cm
- Leveys: 10,2 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.321

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com