

# PHILIPS

Virtalähde, EU-  
pistoke

Ulkovalaisimet

GardenLink

Musta

Matalajännite, vesitiivis



8720169269378



## Ulkovalaisin, jonka käyttöönotto on helppoa - kytke, yhdistä, ja nauti

Voit asentaa Philips GardenLink -valikoiman matalajännitevalaisimet ulkotiiloihin itse helposti ja turvallisesti. Yhdistä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen ja kytke se tavalliseen pistorasiaan. Voit lisätä valaisimia ja vaihtaa niiden paikkoja mielesi mukaan. Käyttöönotto on helppoa, ja matalajännitteen ansiosta sinulle, lapsillesi tai lemmikeillesi ei aiheudu vaaraa.

### Helppokäyttöinen

- Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa
- Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

### Turvallinen

- 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

# Kohokohdat

## Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa

Jokaisessa GardenLink-valaisimessa on sama Twist & Lock -liitin helppoa asennusta ja liittämistä varten. Voit siirtää valaisimia ja lisävarusteita tarpeen mukaan, jotta saat valoa pihan jokaiselle alueelle.

## Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Erittäin helppo asentaa ja liittää muihin tuotteisiin Twist & Lock -liittimillä. Kytke valaisimet ja nauti!

## 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Pienjännitteiset (24 V) valot voi asentaa turvallisesti itse ilman sähköiskun vaaraa – sähköasentajaa ei tarvita.

## IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- Lisäominaisuudet: Matalajännite, Vettä hylkivä

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,09 kg
- Kokonaiskorkeus: 70 mm
- Kokonaispituus: 240 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: Ei sovellettavissa
- Verkkovirta: 220–240 V
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

## Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169269378
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 13,7 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 9,2 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30  
Versio: 0.318

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)