

# PHILIPS

Bliss kattotuuletinvalaisin  
35 + 28W

Kattotuuletinvalaisimet

2700/5500/4000K

Kulta

Kaukosäädin



8720169279124



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta.

Yhdistä mukautettava valo mukavaan tuulenvireeseen tällä Philips LED -kattotuuletinvalaisimella, joka sisältää kaukosäätimen.

Läpinäkyvät siivekkeet vetäytyvät pois näkyvistä, kun tuuletinta ei käytetä. Kolmen SceneSwitch-valoasetuksen avulla voit luoda tilaan juuri sopivan tunnelman.

### Helppo nauttia

- Sisäänvedettävä kattotuuletin, jossa on läpinäkyvät siivekkeet
- Helppo asentaa, turvallinen käyttää
- Tehokasta, luotettavaa suorituskykyä
- Ympäri vuotiseen käyttöön
- Nauti raikkaasta ilmavirrasta
- Kätevät ajastimet

### Tunnelmallinen valotehoste

- Kirkas mutta miellyttävä kattovalaisin

### Ensiluokkainen laatu

- Hiljainen moottori

# Kohokohdat

## Sisäänvedettävä kattotuuletin, jossa on läpinäkyvät siivekkeet

Sano hyvästit katossa pyöriville varjoille – tässä tuulettimessa on läpinäkyvät siivekkeet, jotka voidaan taistaa valaisimen sisään pois näkyvistä, kun niitä ei käytetä.

## Helppo asentaa, turvallinen käyttöä

Philipsin sisäänvedettävä LED-kattotuuletinvalaisin on läpäissyt tiukat turvallisuustestit, ja se sisältää tukevat ruuvit ja vankan rakenteen muiden tärkeiden turvallisuutta parantavien ominaisuuksien lisäksi.

## Tehokasta, luotettavaa suorituskykyä

Philipsin LED-kattotuuletinvalaisin on luotettava ratkaisu tehokkaaseen ilmankiertoon. Sen leveät siivekkeet pystyvät liikuttamaan isoa ilmamäärää ja varmistavat mahdollisimman suuren ilmavirtauksen jäähdytystä varten.

## Ympäri vuotiseen käyttöön

Kesä- ja talvitila pitävät huolen siitä, että saat käyttöön kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopivat ilmankiertoasetukset.

## Nauti raikkaasta ilmavirrasta

Tuo luonnontuuli kotiisi Natural Breeze -toiminnolla, joka vaihtaa tuulettimen nopeusasetusta dynaamisesti luonnollista ilmavirtausta jäljitellen.

## Kätevät ajastimet

Valitse kahdesta eri ajastimesta, jotka sammuttavat valot tietyn ajan kuluttua – ja määritä sitten ajastus kaukosäätimellä.

## Kirkas mutta miellyttävä kattovalaisin

Philipsin LED-kattotuuletinvalaisin luo kotiisi kirkasta, mutta silti miellyttävää valoa, jota voit ohjata pakkaukseen sisältyvällä kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä.

## Hiljainen moottori

Philipsin LED-kattotuuletinvalaisimessa on hiljainen moottori, jonka ansiosta ilma kiertää huoneessa ilman kovaa ääntä.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Kulta
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–4000–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 128 lm/W

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuuletinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Kaukosäädin

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 290 mA

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.9

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 5,8 kg
- Kokonaiskorkeus: 420 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Halkaisija: 510 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4500
- Valon väri: 2700/5500/4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169279124
- Nettopaino: 5,8 kg
- Bruttopaino: 7,91 kg
- Korkeus: 28,5 cm
- Pituus: 54,8 cm
- Leveys: 54,8 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13  
Versio: 0.259

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)