

# PHILIPS

Kattovalaisin 21W

Kattovalaisimet

2700K

Valkoinen



8720169296022



## Valot syttyvät automaattisesti

Tämä Philips LED -kattovalaisin on helppo sytyttää ja sammuttaa liiketunnistimen avulla. Laajan tunnistusalueen, kirkkaan valon ja heti syttyvän LED-tekniikan ansiosta kotisi on hyvin valaistu, mikä lisää turvaa ja näkyvyyttä. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä.

### Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

### Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Integroitu liiketunnistin Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän,

stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät

ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 119

## Yleistä

- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 183 mA

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,6 kg
- Kokonaiskorkeus: 71 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Halkaisija: 345 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2500
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8720169296022
- Nettopaino: 0,6 kg
- Bruttopaino: 0,89 kg
- Korkeus: 38 cm
- Pituus: 8 cm
- Leveys: 38 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30  
Versio: 0.176

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)