

PHILIPS

Alula aurinkokennovalaisin
1,2 W

Ulkovalaisimet

3 000K

Musta

RGB-
värit;aurinkoenergia;vesitiivis



8720169296503



Valaise ulkotilasi

Tässä kannettavassa Philips Alula aurinkokennovalaisimessa on kolme valaistusasetusta. Valitse kahdesta kirkaustasosta tai ota käyttöön RGB-värivalot helposti valaisinta napauttamalla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia



Luotettava ja laadukas valo, joka kestää jopa 15 000 tuntia. Voit ottaa rennosti, kun valaisimien ylläpidosta ei tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat kotiisi täydellisen tunnelmavalaisuksen.

Erittäin laadukas LED-valaisin



Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämä ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimissa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä potti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kannettavat valaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: RGB-värit, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 1,2

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,362 kg
- Kokonaiskorkeus: 150 mm
- Kokonaispituus: 130 mm
- Kokonaisleveys: 120 mm

Huolto

- Takuu: 1 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 80/20
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Valkoinen valo
- Verkkovirta: 5, DC 4
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296503
- Nettopaino: 0,36 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 12 cm
- Pituus: 14 cm
- Leveys: 15 cm

