

PHILIPS

Kohdelamppu 50
W PAR16 GU10 x3

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Jopa 345 luumena

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai
puhekomennoin

8720169296701



Älyvalaistusta joka päivään

Aseta mukavuutesi parrasvaloihin kohdevalaistuksella. Nämä älykohdelamput ovat muodoltaan tuttuja GU10-lamppuja, mutta niiden aito lasipinta lisää tyylikkään silauksen. Lamput on upeita ominaisuuksia: voit säätää valkoisen valon sävyn sopimaan jokaiseen käyttötarpeeseen ja tunnelmaan. Ajasta lamppu tuottamaan viileän valkoista valoa silloin, kun haluat saada työt tehtyä, tai kodikasta lämpimän valkoista valoa rentoutumista varten. Säädä valo juuri sellaiseksi, että se luo mukavan tunnelman kotiin. Voit ohjata valoa puhekomennoin, WiZ-kytkimellä tai WiZ-sovelluksella, niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Philips Smart GU10 -kohdelamput voidaan yhdistää olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon. Lisälaitetta tai erillistä asennusta ei tarvita.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

8720169296701

Valaisutilat


- Säädetty valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Säädettävä valkoinen valo



Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys



Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pisto: GU10
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 73

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169296701
- Tilauskoodi: 872016929670100
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.48
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 5,5 mm
- Kokonaispituus: 5,5 mm
- Kokonaisleveys: 5 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen huippuintensiteetti: 550
- Nimellisteho: 4.7

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877833
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296701
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,25 kg
- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 18,5 cm

