

PHILIPS

Kohdelamppu 50
W PAR16 GU10 x3

Smart LED

Himmennettävä älylamppu

Jopa 345 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai
puhekomennoin



8720169296725



Älyvalaistusta joka päivään

Aseta mukavuutesi parrasvaloihin kohdevalaistuksella. Nämä älykohdelamput ovat muodoltaan tuttuja GU10-lamppuja, mutta niiden aito lasipinta lisää tyylikkään silauksen. Lampuissa on upeita ominaisuuksia: voit säätää valkoisen valon sävyn sopimaan jokaiseen käyttötarpeeseen ja tunnelmaan. Ajasta lamppu tuottamaan viileän valkoista valoa silloin, kun haluat saada työt tehtyä, tai kodikasta lämpimän valkoista valoa rentoutumista varten. Säädä valo juuri sellaiseksi, että se luo mukavan tunnelman kotiin. Voit ohjata valoa puhekomennoilla, WiZ-kytkimellä tai WiZ-sovelluksella, niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Philips Smart GU10 -kohdelamput voidaan yhdistää olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon. Lisälaitetta tai erillistä asennusta ei tarvita.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella

Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla
- Toimii Connected by WiZ -tuotteiden kanssa

Valaisutilat

- Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset
- Viileän valkoinen valo

Muotoilu

- Tasainen valonjako

Kohokohdat

Helppo asennus



WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa ilman erillistä yhdyskäytävää. Kierrä uusi älylamppu paikoilleen ja lataa WiZ-sovellus, niin kaikki on valmista!

Ohjaa mistä tahansa



Voit ohjata WiZ-älyvalojasi mistä tahansa älypuhelimella, joten voit halutessasi esimerkiksi tarkistaa, ovatko valot jääneet päälle kotoa poistuttuasi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.

Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

Automatisoi valaistus



Voit säätää valaisimet syttymään ja sammumaan tai vaihtamaan valaistusasetusta liiketunnistuksen mukaan. Toimii kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

Miljoonia värejä ja dynaamiset valaistusasetukset



Valitse miljoonien valovärien paletista ja luo upea tunnelma kotiisi. Nauti dynaamisten valotehosteiden hehkusta ja hienovaraisista eroista.

Viileän valkoinen valo



Valaise kotisi virkistävällä, viileän valkoisella valolla. Älykäs valaistus mukautuu huomaamattomasti päivittäisiin toimiisi.

Tasainen valonjako



Varmista tasainen valo kaikkialla huoneessa. Valaisin tuottaa pehmeää, kirkasta valoa tasaisesti koko huoneeseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: PAR16
- Pistoke: GU10
- Lasin tyyppi: Kirkas
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 90
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 73

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169296725
- Tilauskoodi: 872016929672500
- Tuotteen nimi: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.48
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 55 mm
- Kokonaispituus: 55 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Valovirran mitoitusarvo: 345 lm
- Nimellinen huippuintensiteetti: 550
- Nimellisteho: 4.7

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877832
- Vuon mittauksen viitearvo: Narrow Cone

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169296725
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,25 kg

- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 18,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.186

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com