

PHILIPS

Kapselilamppu 20
W G4 x2

LED

2 700 K

200 lm

15 000 h



8720169300613



Koe lämpimän valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Laadukasta valoa

- Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava lämmin, valkoinen valo



Lampun värilämpötila on 2 700 K, joten se luo lämmintä ja rauhoittavaa

valoa. 2 700 kelvinin valo sopii täydellisesti kodin tunnelmavalaistukseen.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli
- Pistoke: G4
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Kirkas muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 200 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 117

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169300613
- Tilauskoodi: 872016930061300
- Tuotteen nimi: LED 20W G4 WW 12V ND micro 2SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC Electronic 12 V
- Tehon vastaavuus: 20
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 1,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 2

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 37,5 mm
- Kokonaispituus: 37,5 mm
- Kokonaisleveys: 9,5 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: -
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1879160

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169300613
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-11
Versio: 0.215

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com