

PHILIPS

Kattovalaisin 10W

UltraEfficient

4 000 K

Valkoinen

Kaksi kirkkaustasoa



8720169301078



Silmillesi sopiva LED-valo

Säädettävä kirkkaus: Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimessa on valittavissa kolme kirkkausasetusta. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi. Väriä vaihtamalla voit muuttaa huoneen tunnelmaa hetkeen sopivaksi. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimella voit muuttaa valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan lämpimäksi. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä. Erillistä himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita. Tämä onnistuu nykyisellä kytkimelläsi.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Korkealaatuinen LED-valo

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Valotehoste

- Kirkas valo, tasainen valonjako

Kohokohdat

Korkealaatuinen LED-valo



Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen

Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Kirkas valo, tasainen valonjako

Tällä valaisimella valaiset tilan tasaisesti nurkasta nurkkaan.

Luo tyylikäs tunnelma



Valon suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti sisustukseen ja täydentää tyyliä sopivan tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 51 vuosi
- Sytytysten määrä: 25 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 195

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone
- Tyyli: Moderni
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Kaksi kirkkaustasoa

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 95 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,66 kg
- Kokonaiskorkeus: 50 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 320 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1950
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169301078
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,91 kg
- Korkeus: 35,2 cm
- Pituus: 6,8 cm
- Leveys: 35,2 cm

