

PHILIPS

Kattovalaisin 24 W

Kattovalaisimet

4000 K

Valkoinen

SceneSwitch

8720169301276



Yksi valaisin. Oma katkaisimesi. Kolme valaistusasetusta

Luo hetkeen sopiva tunnelma säätämällä kirkkautta. Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimessa on kolme kirkkausasetusta, jotta voit nauttia tunnelmaan parhaiten sopivasta valosta. Valaisinta ohjataan jo olemassa olevalla valokatkaisijalla. Himmennintä tai erillistä asennusta ei tarvita.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Helppo nauttia

- Seinälle tai kattoon asennettava valaisin antaa sinulle vapauden mukauttaa valaistusta sisustuksen mukaan.
- Helppo asentaa

Valotehoste

- Tasainen valonjako

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Kohokohdat

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Luo tyylikäs tunnelma



Valon suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti sisustukseen ja täydentää tyyliä sopivan tunnelman.

Mukautettava asennus seinälle tai kattoon

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Tasainen valonjako

Valaisee huoneen kauttaaltaan tasaisesti ja yhtäläisesti.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 116,7 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Keittiö, Olohuone
- Tyyli: Moderni
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: SceneSwitch

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 195 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,85 kg
- Kokonaiskorkeus: 80 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 389 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2800
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169301276
- Nettopaino: 0,85 kg
- Bruttopaino: 1,47 kg
- Korkeus: 47,5 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 47 cm

