

# PHILIPS

Kapselilamppu 25W  
G9 G9

LED

3000 K

220 lm

15 000 h



8720169301658



## Tuttu valonsäde kohtaa innovatiivisen muotoilun

Verkojännitettä käyttävä LED-kapselilamppu luo kirkkaan valkoisen valon.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat halogeenikapselilamppua

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Korvaa halogeenikapselilampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-kapseli on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeenikapselilampuille.

## Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

# Tekniset tiedot

### Null

- Soveltuu korostusvalaistukseen: Ei

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: G9
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Matta
- Valonlähteen materiaali: Muovi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 320 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 3000 K
- Valovirta: 220 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5 s
- Värielämpötila (nim.): 3000 K
- Valovirta: 220 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 115 lm/W

### Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

### Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169301658
- Tilauskoodi: 872016930165800
- Tuotteen nimi: LED 25W G9 WH ND SRT6

### Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

#### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiätehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 1,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 2

#### Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 43 mm
- Kokonaispituus: 43 mm
- Kokonaisleveys: 14 mm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1932587
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Kanta: G9
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No



Julkaisupäivä: 2025-09-13  
Versio: 0.275

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)