

PHILIPS

Kapselilamppu 40W
G9 G9

LED

3000 K

470 lm

15 000 h



8720169301719



Tuttu valonsäde kohtaa innovatiivisen muotoilun

Verkkojännitettä käyttävä LED-kapselilamppu luo kirkkaan valkoisen valon.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat halogeenikapselilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Korvaa halogeenikapselilampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä nykyaikainen LED-kapseli on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille halogeenikapselilampuille.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Tekniset tiedot

General

- Soveltuu korostusvalaistukseen: Ei

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: G9
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 320
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Värilämpötila (nim.): 3000
- Valovirta: 470 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 127

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169301719
- Tilauuskoodi: 872016930171900
- Tuotteen nimi: LED 40W G9 WH ND SRT6

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 3,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 52 mm
- Kokonaispituus: 52 mm
- Kokonaisleveys: 16 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1932581
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkyntäarvo (PstLM): 1
- Kanta: G9

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169301719
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,01 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01
Versio: 0.243

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com