

PHILIPS

Kohdelamppu 100W
R7S R7S

LED

3000

1 521 lm

15000



8720169301979



Kirkas ja laadukas LED-valaistus

Tämä innovatiivinen lineaarinen LED-lamppu on huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto R7S-halogeenilampuille.

Laadukasta valoa

- Viileä, virkistävä valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat lineaarista halogeenilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Energiansäästö jopa 80 %

Kohokohdat

3 500 kelviniä [LED-lamput]



Tämän lampun värielämpötila on 3 500 kelviniä, joten se tuottaa viileää ja virkistävää valoa, jonka avulla voit luoda täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystäviesi kanssa tai rauhalliseen lukuhetkeen.

Korvaa lineaariset halogeenilamput



Kauniin muotoilunsa ja tutun kokonsa ansiosta tämä lineaarinen LED-valoputki on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteisille lineaarisille halogeenilampuille.

Energiansäästö jopa 80 %



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä valon laadusta tinkimättä. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 80 %, kun hehku- tai halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu heijastin
- Pistoke: R7s
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Kirkas muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 3000 K
- Valovirta: 1521 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 132 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169301979
- Tilauuskoodi: 872016930197900
- Tuotteen nimi: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 100 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E
- Virrankulutus: 11,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 12

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 78 mm
- Kokonaispituus: 78 mm
- Kokonaisleveys: 28 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1880096

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169301979
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,08 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.222

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com