

PHILIPS

Lamppu 60 W A60
E27

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Jopa 806 luumena

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai
puhekomennoin



8720169302990



Älykästä valaistusta arkeen

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: Matta

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Väriämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 806 lm
- Syttymisaika: < 0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169302990
- Tilauskoodi: 872016930299000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 8 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 111 mm
- Kokonaispituus: 111 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Mitoitusteho: 8 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1877820
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Määritetty tukijakso: Minimum of 60 months after introduction date
- Lisävarusteiden enimmäismäärä: 9999
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169302990
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm

