

PHILIPS

Lamppu 60 W A60
E27 x3

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Jopa 806 luumenia

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai
puhukomennoin



8720169303010



Älykästä valaistusta arkeen

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettu lamput.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeitunnistus
- Älykkäät automaatiot

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Säädetty valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Älykäs ohjaus

Ohjaa valojesi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennolla yhdistämällä kodin virtuaaliavustajaan. Matter-yhteensopiva, voidaan yhdistää Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Älykkäät automaatiot

Ajasta valot toimimaan rutiiniesi mukaan, syttymään automaattisesti aamulla tai sammumaan, kun kukaan ei ole kotona.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Säädettävä valkoinen valo

Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys

Himmenna valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettyä valkoinen
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Lastenhuone
- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169303010
- Tilauskoodi: 872016930301000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 11,1 mm
- Kokonaispituus: 11,1 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Valovirran mitoitusarvo: 806 lm
- Nimellisteho: 8

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettyä valkoinen valo
- IP-koodi: IP20
- EPREL-rekisteröintinumero: 2546661
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Halkaisija: 60 mm
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169303010
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 15,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Leveys: 18 cm

